品番: EA968CJ-25

品名:AC100V·25W レバーシブルモーター(リード線タイプ)



販売価格	9,640円(税抜)/ 10,604円(税込)				
カタログ価 格	9,640円(税抜)/10,604円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 12:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







## 仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GC
出力	25W	電圧	単相AC100V
電流	0.63A(50Hz) 0.70A(60Hz)	起動トルク	0.180N·m
定格トルク	0.210N·m(50Hz) 0.170N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)
コンデンサ容量	10.0 μF	重量	1.46kg

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.