



品番 : EA968CJ-25

品名 : AC100V・25W レバ-シブルモーター(リード線タイプ)



販売価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
カタログ価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 21:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GC
出力	25W	電圧	単相AC100V
電流	0.63A(50Hz) 0.70A(60Hz)	起動トルク	0.180N・m
定格トルク	0.210N・m(50Hz) 0.170N・m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
コンデンサ容量	10.0 μ F	重量	1.46kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.