


品番：EA968CJ-40

品名：AC100V・40W レバ-シブルモーター(リード線タイプ)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9R40GCL
出力	40W	電圧	単相AC100V
電流	0.84A (50Hz) 1.00A (60Hz)	起動トルク	0.280N・m
定格トルク	0.300N・m (50Hz) 0.260N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	15.0 μ F	重量	2.34kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.