



品番：EA968CJ-90

品名：AC100V・90W レバ-シフルモーター(リード線タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,100円(税抜) / 16,610円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,100円(税抜) / 16,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/05 19:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



●リード線タイプ
CW CCW
Black / Gray
White / Brown
Gray / Black
Brown / White
Black / Brown
White / Gray
Gray / Black
Brown / White

仕様

| | | | |
|--|----------------------------------|--------|--------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9R90GCH |
| 出力 | 90W | 電圧 | 単相AC100V |
| 電流 | 2.10A(50Hz) 2.25A(60Hz) | 起動トルク | 0.650N・m |
| 定格トルク | 0.750N・m(50Hz) 0.600N・m(60Hz) | 定格回転速度 | 1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz) |
| コンデンサ容量 | 30.0 μ F | 重量 | 2.93kg |
| リード線タイプ | | | |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.