




品番：EA968CJ-90

品名：AC100V・90W レバ-シブルモーター(リード線タイプ)



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の色は端子箱内の端子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R90GCH
出力	90W	電圧	単相AC100V
電流	2.10A(50Hz) 2.25A(60Hz)	起動トルク	0.650N・m
定格トルク	0.750N・m(50Hz) 0.600N・m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
コンデンサ容量	30.0 μF	重量	2.93kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.