品番: EA968CK-25

品名:AC200V·25W レバーシブルモーター(リード線タイプ)



| 販売価格 | 9,640円(税抜)/ 10,604円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 9,640円(税抜)/10,604円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/18 12:10現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1265ページ | | | | |





仕様

| メーカー | SPG | 型番 | S8R25GD |
|-------|--------------------------------|--------|----------------------------------|
| 出力 | 25W | 電圧 | 単相AC200V |
| 起動トルク | 0.18N·m | 電流 | 0.33A(50/60Hz) |
| 定格トルク | 0.21N·m(50Hz) 0.17N·m(60Hz) | 定格回転速度 | 1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz) |

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.