


品番：EA968CK-90

品名：AC200V・90W レバ-シブルモーター(リード線タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/05 19:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



図中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9R90GDH |
| 出力 | 90W | 電圧 | 単相AC200V |
| 起動トルク | 0.65N・m | 電流 | 0.9A(50Hz) 1.0A(60Hz) |
| 定格トルク | 0.75N・m(50Hz) 0.60N・m(60Hz) | 定格回転速度 | 1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz) |
| リード線タイプ | | | |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.