

品番 : EA968CL-15

品名 : AC100V・15W レバ-シフルモ-ター(端子箱付タイプ)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



インダクションモーター接続図

● 端子箱タイプ	
CW	CCW
Black, Black, Blue, Blue, Yellow, Yellow, Green, Green, Red, Red, Blue, Blue, Yellow, Yellow, Green, Green, Red, Red	Black, Black, Blue, Blue, Yellow, Yellow, Green, Green, Red, Red, Blue, Blue, Yellow, Yellow, Green, Green, Red, Red
● 端子箱タイプ	● 端子箱タイプ
CW	CCW
Black, Black, Blue, Blue, Yellow, Yellow, Green, Green, Red, Red, Blue, Blue, Yellow, Yellow, Green, Green, Red, Red	Black, Black, Blue, Blue, Yellow, Yellow, Green, Green, Red, Red, Blue, Blue, Yellow, Yellow, Green, Green, Red, Red

注: 黄色・緑線は接地線として必ず接続してください。

### 仕様

メーカー	SPG	型番	S7R15GC-T
出力	15W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.095N・m	電流	0.42A(50/60Hz)
定格トルク	0.125N・m(50/60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
端子箱付タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.