

品番：EA968CL-60

品名：AC100V・60W レバ-シフルモ-ター(端子箱付タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,900円(税抜) / 19,690円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,900円(税抜) / 19,690円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 22:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9R60GCH-T |
| 出力 | 60W | 電圧 | 単相AC100V |
| 起動トルク | 0.6N・m | 電流 | 1.4A(50Hz) 1.6A(60Hz) |
| 定格トルク | 0.48N・m(50Hz) 0.39N・m(60Hz) | 定格回転速度 | 1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz) |

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.