品番: EA968CM-25

品名: AC200V·25W レバーシブルモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	11,900円 (税抜)/13,090円(税込)				
カタログ価 格	11,900円(税抜)/13,090円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 12:10現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				





仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GD-T
出力	25W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.18N·m	電流	0.33A(50/60Hz)
定格トルク	0.21N·m(50Hz) 0.17N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.