

品番：EA968CM-60

品名：AC200V・60W レバ-シフルモ-ター(端子箱付タイプ)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9R60GDH-T
出力	60W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.55N・m	電流	0.7A(50Hz) 0.76(60Hz)
定格トルク	0.48N・m(50Hz) 0.39N・m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.