

品番：EA968CM-90

品名：AC200V・90W レバ-シフルモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R90GDH-T
出力	90W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.65N・m	電流	0.9A(50Hz) 1.0A(60Hz)
定格トルク	0.75N・m(50Hz) 0.6N・m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.