


品番 : EA968CN-40

品名 : AC100V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R40GCL-E
出力	40W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.35N・m	電流	0.85A(50Hz) 1.0A(60Hz)
定格トルク	0.31A(50Hz) 0.26A(60Hz)	定格回転速度	1300rpm 1550rpm
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.