


品番 : EA968CN-6

品名 : AC100V・6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S6R06GC-E
出力	6W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.05N・m	電流	0.21A(50/60Hz)
定格トルク	0.05N・m(50Hz) 0.042N・m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm 1450rpm
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.