


品番 : EA968CN-60

品名 : AC100V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,100円(税抜) / 32,010円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,100円(税抜) / 32,010円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 22:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|--------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9R60GCH-E |
| 出力 | 60W | 電圧 | 単相AC100V |
| 起動トルク | 0.62N・m | 電流 | 1.5A(50Hz) 1.75(60Hz) |
| 定格トルク | 0.48N・m(50Hz) 0.4N・m(60Hz) | 定格回転速度 | 1250rpm 1500rpm |
| リード線タイプ | | | |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.