品番: EA968CP-60

品名: AC200V·60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	<b>29,800円</b> (税抜)/32,780円(税込)				
カタログ価 格	29,800円(税抜)/32,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 09:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				





## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R60GDH-E
出力	60W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.62N·m	電流	0.75A(50Hz) 0.9A(60Hz)
定格トルク	0.48N·m(50Hz) 0.4N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.