

品番：EA968CR-25

品名：三相200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 20:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GU-E
出力	25W	電圧	三相AC200V
起動トルク	0.35N・m (50Hz) 0.29N・m (60Hz)	電流	0.26A (50Hz) 0.24A (60Hz)
定格トルク	0.195N・m (50Hz) 0.165N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
リード線タイプ			
電磁ブレーキ付きモーター			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.