


品番：EA968CR-90

品名：三相200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9I90GUH-E
出力	90W	電圧	三相AC200V
起動トルク	1.6N・m (50Hz) 0.89N・m (60Hz)	電流	0.63A (50Hz) 0.6A (60Hz)
定格トルク	0.69N・m (50Hz) 0.6N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
リード線タイプ			
電磁ブレーキ付きモーター			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.