

品番：EA968CZ-15

品名：1/15 ギヤヘッド (60,90W用/ボールベアリングタイプ)



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1219ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	S9KC15BH
減速比	1/15	許容トルク	5.37N・m(50Hz) 4.29N・m(60Hz) ※許容トルクは60Wの値です。
定格回転速度	100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)	サイズ	□90mm
重量	1.30kg		
60・90W用			
ボールベアリングタイプ			
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.