

品番：EA968CZ-15

品名：1/15 ギヤヘッド (60,90W用/ボールベアリングタイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,100円(税抜) / 13,310円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,100円(税抜) / 13,310円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/05 20:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1219ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|------------------------------|-------|---|
| メーカー | SPG | 型番 | S9KC15BH |
| 減速比 | 1/15 | 許容トルク | 5.37N・m(50Hz) 4.29N・m(60Hz) ※許容トルクは60Wの値です。 |
| 定格回転速度 | 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) | サイズ | □90mm |
| 重量 | 1.30kg | | |
| 60・90W用 | | | |
| ボールベアリングタイプ | | | |
| ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.