

品番 : EA968DA-15

品名 : AC100V・15W スピ°-ト°コントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

#### 仕様

メーカー	SPG	型番	S7I15GC-S12
出力	15W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.075N・m	速度範囲	90-1400rpm (50Hz) 90-1700rpm (60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.110N・m(50Hz) 0.100 N・m (60Hz) 90rpm:0.04N・m(50/60Hz)		
インダクションセパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.