品番: EA968DA-15

品名: AC100V・15W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	10,500円(税抜)/11,550円(税込)				
カタログ価 格	10,500円(税抜)/11,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1266ページ				



仕様

メーカー	SPG	型番	S7I15GC-S12
出力	15W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.075N·m	速度範囲	90-1400rpm (50Hz) 90-1700rpm (60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.110N·m(50Hz) 0.100 N·m(60Hz) 90rpm:0.04N·m(50/60Hz)		

インダクションセパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.