品番：EA968DB-40

品名：AC200V･40W ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ(ｲﾝﾀﾞｸｼｮﾝ/SR)

販売価格	14,100円（税抜）／ 15,510円（税込）			
カタログ価格	14,100円（税抜）／15,510円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/17 04:40現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1266ページ			

仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GDL-S12
出力	40W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.18N･m	許容トルク	1200rpm：0.27N･m(50Hz)　0.20 N･m(60Hz) 90rpm：0.09N･m(50/60Hz)
速度範囲	90-1400rpm（50Hz） 90-1700rpm（60Hz）		
インダクションセパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.