

品番 : EA968DB-60

品名 : AC200V・60W スピートコントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9I60GDH-S12
出力	60W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.4N・m	許容トルク	1200rpm:0.55N・m(50Hz) 0.50 N・m(50Hz) 90rpm:0.12N・m(50/60Hz)
速度範囲	90-1400rpm(50Hz) 90-1700rpm(60Hz)		
インダクションセパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.