

品番 : EA968DB-90

品名 : AC200V・90W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	34,300円(税抜)／37,730円(税込)		
カタログ価格	34,300円(税抜)／37,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9I90GDH-S12
出力	90W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.55N·m	許容トルク	1200rpm:0.58N·m(50Hz) 0.53 N·m(50Hz) 90rpm:0.25N·m(50/60Hz)
速度範囲	90-1400rpm(50Hz) 90-1700rpm(60Hz)		
インダクションセパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.