品番: EA968DC-25

品名:AC100V・25W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)



販売価格	12,200円 (税抜)/13,420円(税込)				
カタログ価 格	12,200円(税抜)/13,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 12:10現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				



仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GC-S12
出力	25W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.16N·m	速度範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.22N·m(50Hz) 0.19 N·m(60Hz) 90rpm:0.07N·m(50/60Hz)		

レバーシブル/セパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.