

品番 : EA968DC-6

品名 : AC100V・6W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)



販売価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/21 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	SPG	型番	S6R06GC-S12
出力	6W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.045N・m	速度範囲	90～1400rpm(50Hz) 90～1700rpm(60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.055N・m(50/60Hz) 90rpm:0.035N・m(50/60Hz)		
レバーシブル/セパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.