

品番：EA968DD-25

品名：AC200V・25W スピートコントロールモーター(レバーシブル/SR)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GD-S12
出力	25W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.16N・m	速度範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.22N・m(50Hz) 0.19 N・m(60Hz) 90rpm:0.07N・m(50/60Hz)		
レバーシブル/セパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.