

品番 : EA968DF-15

品名 : AC200V・15W スピートコントロールモーター(ブレーキ付/SR)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 39,100円(税抜) / 43,010円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 39,100円(税抜) / 43,010円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/11/18 12:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1266ページ                      |      |   |

#### 仕様

|  |   |      |                                      |
|--|---|------|--------------------------------------|
| メーカー   | SPG   | 型番   | S7R15GD-ES12                         |
| 出力   | 15W   | 電圧   | 単相AC200V                             |
| 起動トルク  | 0.1N・m  | 速度範囲 | 90~1400rpm(50Hz)<br>90~1700rpm(60Hz) |
| 許容トルク  | 1200rpm:0.11N・m(50Hz) 0.09<br>N・m(60Hz)<br>90rpm:0.06N・m(50/60Hz) |      |                                      |
| 電磁ブレーキ付セパレートタイプ                              |   |      |                                      |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |   |      |                                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.