

品番：EA968DF-90

品名：AC200V・90W スピートコントロールモーター(ブレーキ付/SR)



販売価格	60,700円(税抜) / 66,770円(税込)		
カタログ価格	60,700円(税抜) / 66,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9R90GDH-ES12
出力	90W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.69N・m	速度範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.722N・m(50Hz) 0.632 N・m(60Hz) 90rpm:0.492N・m(50/60Hz)		
電磁ブレーキ付セパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.