

品番 : EA968DG-13

品名 : 1/12.5ギヤヘッド (60-90W用フランジ付ボールベアリング)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9KC12.5BH-S
減速比	1/12.5	許容トルク	4.47N・m(50Hz) 3.58N・m(60Hz) (許容トルクは60Wの値です。)
定格回転速度	120rpm(50Hz) 144rpm(60Hz)	サイズ	□90mm
重量	1.30kg		
60・90W用			
フランジ付きボールベアリングタイプ			
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.