品番: EA968DG-150

品名:1/150ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング



販売価格	<b>15,900円</b> (税抜)/17,490円(税込)				
カタログ価格	15,900円(税抜)/17,490円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 08:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1267ページ				



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9KC150BH-S
減速比	1/150	許容トルク	19.6N·m(50·60Hz) (許容トルクは60Wの値です。)
定格回転速度	10rpm (50Hz) 12rpm (60Hz)	サイズ	□90mm
重量	1.45kg		

60·90W用

フランジ付ボールベアリングタイプ

ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.