

品番：EA968DG-20

品名：1/20 ギヤヘッド (60-90W用/フランジ付ボールベアリング)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 20:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9KC20BH-S
減速比	1/20	許容トルク	7.15N・m(50Hz) 5.72N・m(60Hz) (許容トルクは60Wの値です。)
定格回転速度	75rpm(50Hz) 90rpm(60Hz)	サイズ	□90mm
重量	1.30kg		
60・90W用			
フランジ付ボールベアリングタイプ			
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.