

品番：EA968DG-30

品名：1/30 ギヤヘッド (60-90W用/フランジ付ボールベアリング)



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	SPG	型番	S9KC30BH-S
減速比	1/30	許容トルク	9.7N・m(50Hz) 7.76N・m(60Hz) (許容トルクは60Wの値です。)
定格回転速度	50rpm(50Hz) 60rpm(60Hz)	サイズ	□90mm
重量	1.40kg		
60・90W用			
フランジ付ボールベアリングタイプ			
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.