

品番：EA968DH-4

品名：AC200V・15-90W スピートコントロールモーター用コントローラ



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 11:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	SRD02
定格電圧	AC200V(50/60Hz)	使用電圧範囲	±10%
適用モーター出力	インダクション:15-90W レバーシブル:15-40W E・S:15-90W	速度制御範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)
速度変動率	5%(標準)	速度設定器	内蔵(外部速度設定器取り付け可能)
制動	電気ブレーキによる制動可	制動時間	0.5秒(標準)
並列運転	不可	使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度	85%以下(結露なきこと)		

ケース前面の速度設定用ダイヤルによりモーターの回転速度の調整ができます。

電気ブレーキによる瞬時停止が可能です。

小型の8ピンプラグイン方式を採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.