


品番：EA968DJ-1

品名：AC100V±10% ブレーキパック(接点タイ7°)



販売価格	7,280円(税抜)／8,008円(税込)		
カタログ価格	7,280円(税抜)／8,008円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	SBA-IR
定格電圧	単相100V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	許容制動電流	3A以下
制動電流継続時間	約0.4秒	使用温度範囲	−10～50℃
使用湿度	85%以下(結露なきこと)	適用モーター	・インダクションモーターは90W以下 (90W使用時は外部抵抗必要) ・レバーシブルモーターは60W以下 (60W使用時は外部抵抗必要)
接点タイプ			
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。 (インダクションモーター、レバーシブルモーター用) ※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.