


品番 : EA968DJ-2

品名 : AC200V±10% ブレーキパック(接点タイプ)



販売価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
カタログ価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 05:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	SBD-IR
定格電圧	単相200V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	許容制動電流	3A以下
制動電流継続時間	約0.4秒	使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度	85%以下(結露なきこと)	適用モーター	・インダクションモーターは90W以下 (90W使用時は外部抵抗必要) ・レバーシブルモーターは60W以下
接点タイプ			
電磁ブレーキ機能がないモータに後付するブレーキです。 (インダクションモーター、レバーシブルモーター用) ※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.