


品番：EA968DJ-3

品名：三相200V±10% ブレーキパック(接点タイプ)



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 07:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	SBU-I
定格電圧	三相200V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	許容制動電流	3A以下
制動電流継続時間	約0.4秒	使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度	85%以下(結露なきこと)	適用モーター	インダクションモーターは90W以下 (60W、90W使用時は外部抵抗必要)

接点タイプ

電磁ブレーキ機能がないモータに後付するブレーキです。
(インダクションモーター、レバージブルモーター用)
※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.