

品番 : EA968E-1

品名 : DC1.5V モーター(FA-130型)



販売価格	290円(税抜) / 319円(税込)		
カタログ価格	290円(税抜) / 319円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/08/07 14:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1266ページ		



#### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	HK-M130H
定格出力	0.43W	電圧	DC1.5V
定格電流(A)	0.68	定格トルク(N・m)	6
定格回転速度(rpm)	6,700±10%	適正負荷回転数	6,400 (r/min)
リード線タイプ			
FA-130型			
工作用DCモーター			
+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.