

品番 : EA968E-3

品名 : DC3.0V モーター(RE-260型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 315円(税抜)／347円(税込) | | |
| カタログ価格 | 315円(税抜)／347円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/12/15 19:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1266ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | HK-M260H |
| 定格出力 | 0.487W | 電圧 | DC3.0V |
| 定格電流(A) | 0.63 | 定格トルク(N・m) | 9.31 |
| 定格回転速度(rpm) | 5,103±10% | 適正負荷回転数 | 8,900 (r/min) |
| リード線タイプ | | | |
| RE-260型 | | | |
| 工作用DCモーター | | | |
| +を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.