


品番：EA969AA-6

品名：5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング (セットスクリュー)



販売価格	3,290円 (税抜) / 3,619円 (税込)		
カタログ価格	3,290円 (税抜) / 3,619円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



単位 (mm)

仕様

メーカー	鍋屋バイテック (NBK)	型番	MST12-5-5
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	5×5mm
サイズ	φ12×18.5mm	材質	本体:アルミニウム合金 (アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435 (四三酸化鉄皮膜 (黒))
重量	3.7g	トルク	常用:0.4N・m 最大:0.8N・m
最大回転数	52000rpm	ねじ締めつけトルク	0.5N・m
慣性モーメント	8.3×10kg・㎡	静的ねじりばね定数	25N・m/rad
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.3mm		

<セットスクリュータイプ> ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。	
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品	
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング	

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.