



品番：EA969AC-1

品名：5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング (セットスクルー)



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



単位 (mm)

#### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST20-5-5
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	5×5mm
サイズ	φ20×26mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	14g	トルク	常用:1N・m 最大:2N・m
最大回転数	31000rpm	ねじ締めつけトルク	0.7N・m
慣性モーメント	9.0×10kg・m <sup>2</sup>	静的ねじりばね定数	170N・m/rad
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.4mm		

#### <セットスクルータイプ>

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.