



品番：EA969AC-10

品名：8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング (セットスクルー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,850円(税抜) / 4,235円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,850円(税抜) / 4,235円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/29 23:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1221ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-------------------------|-----------|--|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | MST20-8-8 |
| 用途 | 搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに | 軸穴径 | 8×8mm |
| サイズ | φ20×26mm | 材質 | 本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒)) |
| 重量 | 14g | トルク | 常用:1N・m 最大:2N・m |
| 最大回転数 | 31000rpm | ねじ締めつけトルク | 0.7N・m |
| 慣性モーメント | 9.0×10kg・m ² | 静的ねじりばね定数 | 170N・m/rad |
| 許容偏心 | 0.1mm | 許容偏角 | 2° |
| 許容エンドプレイ | ±0.4mm | | |

<セットスクルータイプ>

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.