


品番：EA969AD-13

品名：12 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング (セットスクリー)



販売価格	4,410円 (税抜) / 4,851円 (税込)		
カタログ価格	4,410円 (税抜) / 4,851円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



仕様

メーカー	鍋屋バイテック (NBK)	型番	MST25-12-12
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	12×12mm
材質	本体:アルミニウム合金 (アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435 (四三酸化鉄皮膜 (黒))	重量	27g
トルク	常用:2N・m 最大:4N・m	最大回転数	25000rpm
サイズ	φ25×31mm	ねじ締めつけトルク	1.7N・m
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.5mm		

<セットスクリータイプ> ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。	
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品	
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング	
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。	

六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.