


品番 : EA969AD-8

品名 : 8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング (セットスクリュー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,410円(税抜) / 4,851円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,410円(税抜) / 4,851円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/20 08:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1221ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|----------------------|-----------|--|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | MST25-8-8 |
| 用途 | 搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに | 軸穴径 | 8×8mm |
| サイズ | φ 25×31mm | 材質 | 本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒)) |
| 重量 | 27g | トルク | 常用:2N·m 最大:4N·m |
| 最大回転数 | 25000rpm | ねじ締めつけトルク | 1.7N·m |
| 許容偏心 | 0.1mm | 許容偏角 | 2° |
| 許容エンドプレイ | ±0.5mm | | |

<セットスクリュータイプ>

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.