品番：EA969AE-3

品名：8 x 8 mm/32mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ｾｯﾄｽｸﾘｭｰ)

販売価格	5,090円（税抜）／ 5,599円（税込）		
カタログ価格	5,090円（税抜）／5,599円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/02/20 08:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		




仕様

メーカー	鍋屋バイテック（NBK）	型番	MST32-8-8
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	8×8mm
サイズ	φ32×41mm	材質	本体：アルミニウム合金（アルマイト処理） 六角穴付き止めねじ・ボルト： SCM435（四三酸化鉄皮膜（黒））
重量	60g	トルク	常用：4N・m 最大：8N・m
最大回転数	19000rpm	ねじ締めつけトルク	1.7N・m
慣性モーメント	3.2×10kg・㎡	静的ねじりばね定数	500N・m/rad
許容偏心	0.15mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±5mm		

<セットスクリュータイプ>
ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.