


品名：6 x 6 mm/16mm フレキシブルカップ° リンク° (クランピ° ソク°)



販売価格	5,030円(税抜)／5,533円(税込)		
カタログ価格	5,030円(税抜)／5,533円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST16C-6-6
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	6×6mm
サイズ	φ16×23mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	9.2g	トルク	常用:0.5N・m 最大:1N・m
最大回転数	39000rpm	ねじ締めつけトルク	1N・m
慣性モーメント	3.4×10kg・m ²	許容偏心	0.1mm
許容偏角	2°	静的ねじりばね定数	80N・m/rad
許容エンドプレイ	±0.4mm		

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることはありません。

クランプタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.