品番: EA969BD-1

品名:5x6mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)



販売価格	6,880円(税抜)/7,568円(税込)				
カタログ価 格	6,880円(税抜)/7,568円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 09:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1268ページ				









仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST25C-5-6
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダ に	軸穴径	5×6mm
サイズ	φ25×31mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	28g	トルク	常用:2N·m 最大:4N·m
最大回転数	25000rpm	ねじ締めつけトルク	1.5N·m
慣性モーメント	2.6×10kg·m²	静的ねじりばね定数	380N·m/rad
許容偏心	0.15mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.5mm		

<クランピングタイプ>

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.