


品番 : EA969BF-9

品名 : 15 x 16mm/40mm フレキシブルカップリング (クランピング)



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST40C-15-16
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダーに	軸穴径	15×16mm
サイズ	φ40×56mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	140g	トルク	常用:8N·m 最大:16N·m
最大回転数	15000rpm	ねじ締めつけトルク	4N·m
慣性モーメント	3.3×10kg·m ²	静的ねじりばね定数	700N·m/rad
許容偏心	0.2mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.5mm		

<クランピングタイプ>

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.