


品番：EA969GA-5

品名：φ140mm フランジ形たわみ軸継手



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1220ページ		



ブッシュの仕様

種類	標準 (三価クロメート)
材質	鋼
表面処理	三価クロメート
穴径	φ32mm
穴深	15mm
穴間隔	60mm
穴位置	均等
穴径公差	H7/g6
穴深公差	±0.05mm
穴間隔公差	±0.1mm
穴位置公差	±0.1mm
穴径公差	H7/g6
穴深公差	±0.05mm
穴間隔公差	±0.1mm
穴位置公差	±0.1mm
穴径公差	H7/g6
穴深公差	±0.05mm
穴間隔公差	±0.1mm
穴位置公差	±0.1mm

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	FCL140
外径	φ140mm	穴径	ブッシュ: φ32mm ボルト: φ14mm
サイズ	B:100mm C1:71mm、C2:63mm D1:38mm、D2:35mm F1:18mm、F2:18mm L:50mm、t:3mm	材質	本体: 鋳鉄 ナット・座金・ボルト: SS400相当(三価クロメート処理) ばね座金: SWRH62(三価クロメート処理) ブッシュ: NBR(B(12)-j1a1〔HS(JIS A)=70〕)
重量	約4.96kg	ボルト穴	6個
ボルト抜きしろ	64mm	ブッシュ部耐熱温度	-20~90℃
最大トルク	130N・m	最高回転数	4000min-1
慣性モーメント	1.1×kg・m <sup>2</sup>	許容偏心	0.2mm
許容偏角	1/6°		

JIS B 1452-1991準拠

継手ボルトを外すだけでブッシュ交換でき、保守・保全が簡単。

許容エンドプレイ	±2.1mm		
----------	--------	--	--

フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単。

偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。

<使用上の注意>

軸継手 (FCL90) への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。

軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。

ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。

軸穴未加工品です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.